



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	4,00
Peso netto (Kg)	186
Peso lordo (Kg)	207
Larghezza (mm)	941
Profondità (mm)	520
Altezza (mm)	1074

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FIMAR - Impastatrice Spirale HYDRA PLUS da 50 Kg, per Impasti Alta Idratazione - Testa Sollevabile e Vasca Estraibile:

- Struttura rivestita con vernice antigraffio;
- **Parti a contatto con gli alimenti quali vasca, spirale ed asta spacca pasta sono in acciaio inox;**
- **Pannello comandi digitale;**
- **Microinterruttore di sicurezza** su coperchio vasca;
- **Coperchio grigliato in acciaio inox AISI 304** di serie;
- **Timer digitale;**
- Motore brushless con Inverter;
- Macchina per realizzare diversi tipi di impasto, indicata soprattutto per impasti ad alta idratazione fino al 90%.

DATI TECNICI:

- Potenza: 4,00 Kw
- Alimentazione: 230V/1N/50-60Hz
- **Produzione oraria: 150 Kg/h**
- **Impasto per ciclo: 50 Kg**
- **Dimensioni della vasca: 62 lt (Ø 500x310h mm)**
- **Velocità: 60-220 rpm**
- Dimensioni macchina mm: 941x520x1074-1393h

- Accessori/Optional:**
- Sensore termico a infrarossi

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FM-HYD50SRD	Impastatrice a Spirale ad alta idratazione da 50 Kg, con testa sollevabile e vasca estraibile da lt.62, comandi digitali, V.230/1, Kw.4,00, Peso 186 Kg, dim.mm.941x520x1074h	€ 2.699,28 + IVA € 3.293,12 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FM-SENSTI-PD 	Fimar - Sensore termico ad infrarossi con pannello digitale per impastatrici Cod.HYD 12-18-25-38-50 SRD-SLD-SBD	€ 49,82 + IVA € 60,78 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
FM-HYDACMANIM3850 	Maniglie estrazione pentola per impastatrici cod.HYD 38-50 SRM-SLM-SBM	€ 59,79 + IVA € 72,94 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni



ALTA IDRATAZIONE



**IMPASTATRICI A SPIRALE
IDEALI PER L'ALTA IDRATAZIONE**



GUARDA IL VIDEO
WATCH THE VIDEO